

KERN**Závesná váha typ HCB, maximálny rozsah váženia: 200Pkg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479435 200P
GTIN	4045761069039
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- Maximálne ľahké ovládanie 3 tlačidlami.
- S tlačidlom tary, upevnením prázdnej nádoby a vynulovaním indikátora.
- Tlačidlom Hold sa dá indikátor zmraziť na 5 sekúnd.
- Váhová jednotka prepínateľná na kg, N a lb.

Rozsah balenia:

Vrátane karabíny z ušľachtilej ocele, S háku z ušľachtilej ocele (pri veľ. 500/1 000 neštandardne) a 3 batérií č.081561 veľ.LR6.

Technický opis

Hmotnosť netto	0,6 kg
Výška puzdra	150 mm
Odčítanie	100 g
maximálny rozsah váženia	0 - 200 kg
Puzdro Šírka	80 mm

Hĺbka puzdra	45 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Označenie výrobcu	HCB
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------