



## Pneumatická excentrická brúska, Typ: X61V



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079656 X61V
GTIN	616026000346
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Výkonná excentrická brúska s uretánovou podložkou na suchý zips. **Pohodlné použitie** vďaka konštrukcii z kompozitného materiálu s nízkou hmotnosťou a ergonomickej opierke rúk. **Robustné vyhotovenie, plynulý chod a pneumatický pohon s nízkymi vibráciami** s oceľovým valcom, nízka hladina akustického tlaku.

Excentrická brúska Dynorbital-Spirit (152 mm) pre centrálné odsávanie. Excentrická brúska série **EXTREME**. Veľmi ergonomická a **silná**. So zdvihom 5 mm. Prípojka pre **externé odsávanie**.

#### Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

#### Upozornenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom Č. 567775.

Brúsny tanier so suchým zipsom DynaMaze pre Č. 079655 a Č. 079656 Veľ. X61V a Veľ. 58436 nájdete pod Č. 567872 Veľ. 150.

### Technický opis

Ø brúsneho taniera	150 mm
Hmotnosť	0,9 kg
maximálne otáčky	12000 min <sup>-1</sup>

maximálne vibrácie podľa EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
Pracovná hlučnosť	75 dB(A)
Označenie výrobcu	Extreme 150 mm
Typ odsávania	vonkajšie
maximálna potreba vzduchu	538 l/min
Zdvih	5 mm
Druh produktu	Pneumatická excentrická brúska

## Príslušenstvo

Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 120	567775 120
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 240	567775 240
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 320	567775 320
Brúsny kotúč na suchý zips PUDynaMaze Vonkajší Ø 150	567872 150
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 180	567775 180
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 60	567775 60
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 600	567775 600
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 400	567775 400
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 800	567775 800
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 40	567775 40
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 80	567775 80