

KERN**Presná váha typ PCB, maximálny rozsah váženia: 350**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479510 350
GTIN	4045761111424
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Možnosť prevádzky zo siete a na batériu. Automatické vypnutie po 3 minútach.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).**
- **Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 5, 10, 25, 50 kusov. Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.**
- **Receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštne príslušenstvo:

Batéria č. 081561 veľ. 6LR61; interný akumulátor na vyžiadanie. Dátový kábel, tlačiareň na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť netto	1,1 kg
Výška	79 mm
Označenie výrobcu	PCB

Linearita	±0,005 g
Čas zákmitu	3 s
Šírka	163 mm
Odčítanie	0,001 g
Reprodukovateľnosť	0,002 g
maximálny rozsah váženia	0 - 350 g
Rozmery Vážiaca doska	Ø 81 mm
Kusová hmotnosť minimálna	0,02 g
Hĺbka	245 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Presná váha

Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50