

**KERN****Plošná váha, typ EOB, maximálny rozsah váženia: 35kg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479600 35
GTIN	4045761192157
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- **Robustná balíková váha pre expedíciu.**
- **Maximálne ľahká obsluha štyrmi tlačidlami.**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou cifier 25 mm, tiež oddelené od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou cca. 2 m dlhého ohybného kábla.**
- **Možnosť prevádzky zo siete a na batériu, automatické vypnutie po 3minútach.**

### Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra a nástenného držiaka pre zobrazovaciu jednotku.

### Zvláštne príslušenstvo:

6 kusov batérií č. 081561 veľ. LR6, statív pre zobrazovaciu jednotku na vyžiadanie.

## Technický opis

Zobrazovacia jednotka Šírka	215 mm
Odčítanie	10 g
Zobrazovacia jednotka Výška	50 mm
maximálny rozsah váženia	0 - 35 kg
Rozmery Vážiaca doska	315×305 mm

Reprodukovateľnosť	10 g
Zobrazovacia jednotka Hĺbka	110 mm
Hmotnosť netto	3,8 kg
Označenie výrobcu	EOB
Kalibrácia	K2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Výška cifier Zobrazovacia jednotka	25 mm
Druh produktu	Plošinová váha

## Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------