

HOLEX**Dvojkruhový račňový kľúč, Rozmery kľúčov: 10X12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Prepínateľné pre pravé a ľavé ťahovanie, ako aj strednú polohu. S nerovnakou šírkou v plochách, hlboko zalomené. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h_2	18 mm
maximálny \varnothing krúžku D2	24 mm
maximálny \varnothing krúžku D1	21,5 mm
Rozmer cez steny $_2$	12 mm
Celková dĺžka L	197 mm
maximálna výška krúžku h_1	16 mm
Rozmer cez steny $_1$	10 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Krúžok zalomený	áno
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 4	614850 4
--	----------