



Bezpečnostná spojka s vnútorným závitom, Pripojovací vnútorný závit: 1/2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 080322 1/2 |
| GTIN | 7391390285799 |
| Trieda položky | 08A |

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov).

Prietok: 4 000 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov

Materiál: pozinkovaná oceľ/mosadz

Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojкам mnoho výhod:

- **Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.**
- **Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.**
- **Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .**
- **Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.**

Použitie:

Na zvýšenie výkonu, zlepšenie účinnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných systémov stlačeného vzduchu prostredníctvom nízkej sily spojky a kompaktného a ľahko ovládateľného dizajnu.

Upozornenie:

Bezpečnostná spojka na stlačený vzduch CEJN séria 410 eSafe (s funkciou odvzdušňovania) zodpovedá európskemu štandardu 10,4 (nominálny Ø 10,4 mm) prietok do 4000 l/min.

Technický opis

| | |
|----------------------------|------------|
| Pripojovací vnútorný závit | 1/2 palec |
| Hodnota prietoku | 4000 l/min |
| Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar |
| Séria | 410 |
| Druh produktu | Spojka |