



Bezpečnostná spojka s vonkajším závitom, Pripojovací vonkajší závit: 1/2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080321 1/2
GTIN	7391390285768
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov).

Prietok: 4 000 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov

Materiál: pozinkovaná oceľ/mosadz

Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:

- **Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.**
- **Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.**
- **Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .**
- **Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.**

Použitie:

Na zvýšenie výkonu, zlepšenie účinnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných systémov stlačeného vzduchu prostredníctvom nízkej sily spojky a kompaktného a ľahko ovládateľného dizajnu.

Upozornenie:

Bezpečnostná spojka na stlačený vzduch CEJN séria 410 eSafe (s funkciou odvzdušňovania) zodpovedá európskemu štandardu 10,4 (nominálny Ø 10,4 mm) prietok do 4000 l/min.

Technický opis

Hodnota prietoku	4000 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Pripojovací vonkajší závit	1/2 palec
Séria	410
Druh produktu	Spojka