

**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202299 1,5
GTIN	4045197880116
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.**Technický opis**

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Tvar stopky	HA
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø rezných hrán D_c	1,5 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ²	0,005 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,006 mm
Dĺžka britov L_c	4 mm
Počet zubov Z	3
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø stopky D_s	3 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	100	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	45	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	podmienene vhodný	55	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		