

KERN**Plošná váha, typ EOB, maximálny rozsah váženia: 300Lkg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479600 300L
GTIN	4045761192096
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Robustná balíková váha pre expedíciu.**
- **Maximálne ľahká obsluha štyrmi tlačidlami.**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou cifier 25 mm, tiež oddelené od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou cca. 2 m dlhého ohybného kábla.**
- **Možnosť prevádzky zo siete a na batériu, automatické vypnutie po 3minútach.**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra a nástenného držiaka pre zobrazovaciu jednotku.

Zvláštne príslušenstvo:

6 kusov batérií č. 081561 veľ. LR6, statív pre zobrazovaciu jednotku na vyžiadanie.

Technický opis

Odčítanie	100 g
Zobrazovacia jednotka Šírka	215 mm
Rozmery Vážiaca doska	950×500 mm
Zobrazovacia jednotka Výška	50 mm
Zobrazovacia jednotka Hĺbka	110 mm

Hmotnosť netto	17 kg
Označenie výrobcu	EOB
Reprodukovateľnosť	100 g
maximálny rozsah váženia	0 - 300 kg
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Výška cifier Zobrazovacia jednotka	25 mm
Druh produktu	Plošinová váha

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6