

**Garant****ONEU 05T6 ANER, HB7630, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Obojstranné s 2×8 reznými hranami.

**Odporúčanie:**

**Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu platničky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.**

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

## Technický opis

Typ	INOX
Posuv $f_z$ na zub	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	16
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ONMU 05T6 ANER
Typ	HB7630
Rezný materiál	HM

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		