

KERN**Počítací systém, typ CCS, maximálny rozsah váženia: 150kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 479542 150 |
| GTIN | 4045761104624 |
| Trieda položky | 47D |

Popis

Prevedenie:

- Presná počítacia váha s automatickou referenčnou optimalizáciou (zlepšuje postupne priemernú hodnotu dielčej hmotnosti).
- Cieľový počet kusov, resp. cieľová hmotnosť programovateľná so zvukovým signálom.
- Pamäť na vypočítané sumy a sčítavanie rovnakých počítaných častí do celkového počtu kusov a celkovej hmotnosti.
- Referenčné počty kusov a referenčná hmotnosť voliteľné.
- Možnosť prevádzky zo siete a na akumulátor.
- Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).
- Prepínanie zobrazenia z kusov na hmotnosť.

Systém počítania zložený z referenčnej váhy a množstvej váhy (plošinovej váhy) s 2,0 m pripájacím káblom.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu pre referenčnú váhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Vnútoraná batéria, signálne svetlo na vyžiadanie.

Upozornenie:

Pri kalibrácii si, prosím, zvolte obe ponúknuté polohy, pretože je potrebné nakalibrovat referenčnú váhu aj množstevnú váhu (plošinovú váhu).

Technický opis

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Plošinová váha Hĺbka | 400 mm |
| Výška | 125 mm |
| Rozmery Vážiaca doska | 294×225 mm |
| Čas zákmitu | 2 s |
| maximálny rozsah váženia | 0 - 150 kg |
| Plošinová váha Výška | 137 mm |
| Šírka | 320 mm |
| Označenie výrobcu | CCS |
| Odčítanie | 0,1 g |
| Hĺbka | 350 mm |
| Plošinová váha Šírka | 500 mm |
| Hmotnosť netto | 16 kg |
| Reprodukovateľnosť | 0,2 g |
| Linearita | ±0,2 g |
| Kusová hmotnosť minimálna | 1 g |
| Odčítanie Množstevná váha | 5 g |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Kalibrácia | Cena na vyžiadanie |
| Druh produktu | Počítacia váha |