

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260711 16/12 |
| GTIN | 4045197880802 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------------|
| Veľkosť doštičiek | 12 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak | 8,7 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SC.. 1204.. |
| Držiak ISO-kód | SSDCN 1616H12 |
| Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak | 8 mm |
| Podložka | 269005 9 |
| Skrutka pre podložku | 269013 5 |
| Veľkosť stopky | 16 mm |
| Celková dĺžka L neutrálny držiak | 100 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 20 |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | neutrálna |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 45 Stupeň |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Použitie | Čelné sústruženie |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Skrutka pre podložku Typ 5 | 269013 5 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20 | 269028 20 |
| Podložka Typ 9 | 269005 9 |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |