

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	10 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Podložka	269005 9
Držiak ISO-kód	SSDCN 2020K12
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	11,2 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 9	269005 9
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500