

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SSDCN 2525M12
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	12,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Skrutka pre podložku	269013 5
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	269005 9
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	13,7 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Podložka Typ 9	269005 9
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500