

ESCHENBACH

Ručná lupa s osvetlením mobilux LED, Typ: 4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	490818 4
GTIN	4048347280170
Trieda položky	49A

Popis**Prevedenie:**

Asférická ľahká šošovka PXM, obojstranná tvrdá povrchová úprava ceratec®, svetlé homogénne osvetlenie pomocou SMD-LED a kolimačnej optiky. Ovládanie napätia konvertorom Step-Up, vďaka tomu stabilne svetlé stále osvetlenie. 3 rôzne farby svetla voliteľné pomocou 2 ľubovoľne nasaditeľných filtrov.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR6, 3 nasúvacieho filtra a puzdra na ochranu šošovky.

Technický opis

Šošovka Dĺžka	75 mm
Zväčšenie (x-násobne)	4
Šošovka Šírka	50 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Séria	mobilux LED
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh šošovky	asférická
Osvetlenie	SMD-LED
Balenie	Ochranné puzdro šošovky
Druh produktu	Ručná svetelná lupa

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6

081561 LR6