

Garant**Držiak na obrábanie drážok dlhý Ø DS 25 mm, Od šírky drážky m: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290350 8
GTIN	4045197880963
Trieda položky	29K

Popis

Pozor!:

Vždy používajte minimálne predvrtanie \varnothing zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie \varnothing 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

vhodné pre šírku drážky m	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	21,7 mm
Úžitková dĺžka L_1	100 mm
Skrutka	290399 2
Odsadenie stredu L_3	11 mm
\varnothing stopky	25 mm
\varnothing držiaka britov D_1	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L_5	90 mm

Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 2	290399 2
---------------------------	----------