

Garant**Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 25 mm, Od šírky drážky m: 3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 290355 3 |
| GTIN | 4045197881090 |
| Trieda položky | 29K |

Popis

Pozor!

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

| | |
|---|----------|
| Skrutka | 290399 1 |
| vhodné pre šírku drážky m | 3 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 8,36 mm |
| Úžitková dĺžka L_1 | 30 mm |
| Odsadenie stredu L_3 | 4,2 mm |
| Ø stopky | 25 mm |
| Ø držiaka britov D_1 | 7,8 mm |
| Vnútorne chladenie | áno |

| | |
|--------------------|---|
| Dĺžka stopky L_s | 90 mm |
| Stopka | Kombinovaná stopka |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------|----------|
| Upevňovacia skrutka Typ 1 | 290399 1 |
|---------------------------|----------|