

Garant**Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 32 mm, Od šírky drážky m: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290358 10
GTIN	4045197881229
Trieda položky	29K

Popis**Pozor!**

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

vhodné pre šírku drážky m	10 mm
vhodné pre šírku drážky m	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	27,37 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	27,73 mm
Skrutka	290399 3
Úžitková dĺžka L_1	86 mm
Odsadenie stredu L_3	14 mm
Ø stopky	32 mm

Ø držiaka britov D ₁	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 3	290399 3
---------------------------	----------