

Garant**Leštiaci vejárovitý kotúč (plstený), Ø 50,8 mm, Typ: MED****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554078 MED
GTIN	4045197880833
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Vertikálne umiestnené plstené lamely (výška 10 mm).

Použitie:

Leštenie so zvýšenou flexibilitou. Následné použitie stredne tvrdého a mäkkého prevedenia umožňuje vytvárať najjemnejšie zrkadlovo-lesklé povrchy.

Upozornenie:

Plstené leštiace kotúče sa musia používať **v spojení s brúsnymi a leštiacimi pastami**, ako je č. 552250/555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 – 10 m/s.

Technický opis

Ø kotúčov	50,8 mm
Stupeň tvrdosti	stredný
Leštiaca podložka	plst
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Druh produktu	Brúsny kotúč

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 50	554092 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50