



Kladivo bez spätného rázu s medenými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754820 32
GTIN	7610733269655
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silný ocelový stredový diel s upínacím kónusom a manžetou na uchytenie vložiek. Nástavce z medi.

S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.

Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodnené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Pre plné, presné zásahy alebo pre jemné zásahy pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradné vložky pozri č. 754760.

Technický opis

Dĺžka hlavy s nástavcov	106 mm
Hmotnosť	0,85 kg
Ø hlavy kladiva	32 mm
Materiál násady	sklenené vlákno
Materiál púzdra	Oceľ
Dĺžka násady	295 mm
Celková dĺžka	325 mm
Séria	PB 308 Cu

Materiál vložky	Med'
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná medená vložkaploché Ø hlavy kladiva 32	754760 32
---	-----------