



## Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Šírka čepele b: 2,5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Trieda položky	63E

### Popis

#### Prevedenie:

**Silová rukoväť SwissGrip** s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty sa dajú prenášať aj mokrymi a mastnými rukami. **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD.**

#### Výhoda:

- **Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.**
- **Žiadny efekt cam-out.**
- **Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.**
- **Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.**
- **Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.**

#### Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

### Technický opis

Označenie čepelí	0
Dĺžka čepele	80 mm

Šírka čepele b	2,5 mm
Ovládací šestřhran	nie
kontinuálne čepele	nie
Hrot čepelí	čierna
Celková dĺžka	160 mm
Hrúbka čepelí a	0,4 mm
Séria	SwissGrip ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé
Úderová koncovka	nie
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač