



## 6 hranný skrutkovač na elektroniku ESD, Šestšhran: 1,27mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627495 1,27
GTIN	7610733268450
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Ergonomicky navrhnutá viaczložková rukoväť s **otočným uzáverom** s hladkým chodom (na fixáciu špičiek prstov pre presnú prácu). Optimálne tvarovaná **zóna rýchleho otáčania** na rýchle a efektívne skrutkovanie a **zóna výkonu** na prenos vyšších krútiacich momentov.

**Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť čepelí. Niklovaný a chrómovaný povrch. Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD**.

#### Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

### Technický opis

Šestšhran	1,27 mm
Dĺžka čepele	50 mm
Celková dĺžka	143 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otočný kryt	áno
Gulôčková hlava	nie
Druh produktu	Skrutkovač

