



## Súprava dielenských skrutkovačov, 6dielna pre rovnú drážku a Phillips, ESD, Počet skrutkovačov: 4/2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667165 4/2
GTIN	7610733268733
Trieda položky	63E

### Popis

#### Prevedenie:

**Rukoväť** s otočným uzáverom. **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD.**

#### Rozsah balenia:

6-dielny v plastovom držiaku.

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 664415 veľ. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5.

Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668895 veľ. 00; 0.

### Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Počet skrutkovačov	6
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD

Otočný kryt	áno
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Plochý skrutkovač pre elektronikuESD Šírka čepele b 1,5	664415 1,5
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť krížovej drážky 0	668895 0
Plochý skrutkovač pre elektronikuESD Šírka čepele b 1,2	664415 1,2
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť krížovej drážky 00	668895 00
Plochý skrutkovač pre elektronikuESD Šírka čepele b 2,5	664415 2,5
Plochý skrutkovač pre elektronikuESD Šírka čepele b 1,8	664415 1,8