

Garant
tepelný upínací trň, HSK-E 40, Ø upnutia D1: 8mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308028 8
GTIN	4045197882219
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Ocel' odolná proti vysokej teplote.
- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
- Vel. 3 – 5 pre karbid, od veľkosti 6 pre HSS a HM.
- Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

GARANT: – Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra chladiacej kvapaliny č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 304755.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	8 mm
Ø D ₂	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Vonkajší Ø D	27 mm
Upínač	HSK-E 40
Norma upínača	ISO 12164-1

Norma upínača	DIN 69893
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Adaptér chladenia krátky 4,5° pre Ø upnutie 6-9	354235 6-9
Adaptér chladenia dlhý 4,5° pre Ø upnutie 6-9	354236 6-9
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1 pre Ø upnutie 6-12	354240 6-12
Podstavná skriňa	354290
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1