



6-hranný skrutkovač, priamy, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripp ESD, Šesthran: 1,27mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627630 1,27
GTIN	7610733269211
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrymi alebo masťnými rukami.

Čepel' vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD.**

Technický opis

Šesthran	1,27 mm
Celková dĺžka	127 mm
Dĺžka čepele	50 mm
Séria	SwissGrip ESD
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Skrutkovač