

HOLEX**Univerzálny brúsny čistič, 80×50×20 mm, Typ: M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557660 M
GTIN	4045197241764
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Flexibilný ručný brúsny klát, s úplne prestúpeným elasticky viazaným brúsnym zrnom (vysoká životnosť, možné úplné vyčerpanie). Vďaka väzbe s otvorenými pórmí sa brúsne teliesko nikdy nezanáša. Vhodné na mokré a suché brúsenie. Vodotesné a odolné voči olejom.

Cenovo výhodné prevedenie s korundom (A).

Použitie:

Univerzálné na **čistenie, leštenie, vyhladzovanie, matovanie a brúsenie všetkých materiálov.**

Upozornenie:

Voda, petrolej, pasty alebo podobné prísady **zvyšujú účinok.**

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný
Výška	20 mm
Šírka	50 mm
Dĺžka	80 mm
Atribút Názov produktu	80×50×20 mm

Druh produktu

Brúsny klát

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Kameň	vhodný		
Nátery	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		