



## 6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripp ESD, Šesthran: 2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627633 2
GTIN	7610733255917
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.

**Silová rukoväť SwissGrip** s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrymi alebo masťnými rukami.

**Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD**.

### Technický opis

Dĺžka čepele	80 mm
Šesthran	2 mm
Celková dĺžka	157 mm
Séria	SwissGrip ESD
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otočný kryt	nie
Guľôčková hlava	áno
Druh produktu	Skrutkovač

