



## 6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGripp ESD, Šesťhran: 5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627633 5
GTIN	7610733269341
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.

**Silová rukoväť SwissGrip** s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrymi alebo masťnými rukami.

**Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD**.

### Technický opis

Celková dĺžka	235 mm
Dĺžka čepele	140 mm
Šesťhran	5 mm
Séria	SwissGrip ESD
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otočný kryt	nie
Guľôčková hlava	áno
Druh produktu	Skrutkovač

