

**Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) modrá KK 24, 40 mm × 50 m, Zrinitosť: 150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557710 150
GTIN	4018875266977
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá príľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Typ **VSM KK 24**: Tkanina **modrá, úsporná rola** pre normálne namáhanie.

Balenie **s integrovaným trhacím nožom**.

**Použitie:**

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

**Technický opis**

Zrinitosť	150
Stupeň jemnosti	stredný
Séria	KK24
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Úsporná rola Šírka	40 mm

Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	40 mm × 50 m
Druh produktu	Brúsna tkanina

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		