

**Garant****Súprava rezného náradia na rúrkové závitky v plastovom kufříku, pre cylindrické rúrkové závitky: G1/8-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

**Pevný plastový kufřík** s úchytom a 2 zámkami. Každý nástroj je so zreteľom na prepravu bezpečne uložený v penovej výplni a vďaka prehľadnému usporiadaniu je ihneď po ruke. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

**Použitie:**

Pre **valcové závitky Whitwort** DIN ISO 228/1.

**Obsah:**

- 1 súprava rucných závitníkov C. 130550: Veľ. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
- 1 závitové ocko C. 142050: Veľ. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
- 1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 3; 5
- 1 držiak závitového očka C. 149310: Veľ. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
- 1 skrutkovač Č. 664122: Veľ. 5,5

**Technický opis**

pre cylindrické rúrkové závitky	G1/8 - G1
Druh závitky	G

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Druh produktu	Závitové očká

## Príslušenstvo

Vratidlo, nastaviteľné Typ 5	148410 5
Skrutkovač na drážky, krátky, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	664122 5,5
Závitové očká G G3/8	142050 G3/8
Ručné závitníky sada G G1/8	130550 G1/8
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 30X11	149310 30X11
Závitové očká G G3/4	142050 G3/4
Závitové očká G G1/4	142050 G1/4
Ručné závitníky sada G G1/2	130550 G1/2
Závitové očká G G1/2	142050 G1/2
Ručné závitníky sada G G1/4	130550 G1/4
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 55X16	149310 55X16
Ručné závitníky sada G G3/4	130550 G3/4
Vratidlo, nastaviteľné Typ 3	148410 3
Závitové očká G G1	142050 G1
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 45X14	149310 45X14
Ručné závitníky sada G G3/8	130550 G3/8
Závitové očká G G1/8	142050 G1/8
Ručné závitníky sada G G1	130550 G1
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 38X10	149310 38X10
Držiak závitového očka Pre Ø závitového očka x výška 65X18	149310 65X18

