

3M**Mušľová ochrana sluchu Peltor™ LiteCom™****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097798
GTIN	4046719783694
Trieda položky	04A

Popis**Prevedenie:**

Mušľové chrániče sluchu s pasívnou ochranou proti hluku s integrovaným rádiom v slúchadlách. Zabudovaná obojsmerná rádiová technológia umožňuje komunikáciu s inými mušľovými chráničmi sluchu LiteCom™ a rádiovými zariadeniami. **Dynamický mikrofón s funkciou potlačania hluku** umožňuje zjednodušenú komunikáciu aj v hlučnom prostredí. Pri maximálnom výkone majú dosah až tri kilometre. Slúchadlá pracujú so štandardom PMR 446 bez podmienky registrácie a majú presne 8 kanálov vo frekvenčnom rozsahu 446 Mhz. Tri tlačidlá umožňujú **jednoduché ovládanie** aj v rukaviciach. **Hlasom ovládané odosielanie (VOX)** bez ovládania tlačidiel a funkcia automatického vypnutia. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Kombinuje ochranu sluchu, slúchadlá a mikrofón.

Použitie:

Pre komunikáciu v hlučnom prostredí.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

Rozsah balenia:

Vrátane 2 x AA (alkalické mangánové) batérií 081556 LR6.

Upozornenie:

Hygienické súbavy pod č. 097767 veľ. HY79.

Technický opis

Hodnota SNR (izolačná hodnota)	32 dB(A)
Prevádzková doba	20 h
Séria	Peltor™ LiteCom™
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081556 LR6
Hmotnosť	394 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-6
Druh produktu	Mušľová ochrana sluchu

Príslušenstvo

Indikátor hlukuNI100	097305
Hygienická sada Typ HY79	097767 HY79