

HOLEX**Silové kombinované kliešte, lesklé, s 2 komponentnými rukoväťami, Celková dĺžka: 200mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	700445 200
GTIN	4045197882332
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte lesklé, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2,2 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	Dvozzložkový plášť rukoväťe
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte