

HOLEX**Silové kombinované kliešte, lesklé, s 2 komponentnými rukoväťami, Celková dĺžka: 180mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	700445 180
GTIN	4045197882325
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.

Kliešte lesklé, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukoväť	Dvozzložkový plášť rukoväťe
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý

bez iskier

nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte