



Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3, ESD, Maximálny uťahovací moment: 200cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659917 200
GTIN	7610733269464
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo masnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Vhodné pre ESD.

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovacia poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením.

Držiak bitu s magnetom na upnutie bitov C 6,3.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Členenie stupnice 1 dielik =	5 cNm
Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %

Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Maximálny ťahovací moment	200 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Uchytenie bitu	D 6,3
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Celková dĺžka L	144 mm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Hmotnosť	113 g
Kalibrácia	O1
Smer vŕahovania	ťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Označenie výrobcu	MecaTorque ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“
Maximálny ťahovací moment 2

654300 2

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“
Maximálny ťahovací moment 10

654300 10