



Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, ESD, Maximálny ťahovací moment: 200cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659918 200
GTIN	7610733269440
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo mastnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovacia poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením.

Vhodné pre ESD. Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
vhodné výmenné čepele	6 mm
Členenie stupnice 1 dielik =	5 cNm
Maximálny ťahovací moment	200 cNm

Ukazovateľ	analogová
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Celková dĺžka L	124 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Hmotnosť	97 g
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Označenie výrobcu	MecaTorque ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“
Maximálny ťahovací moment 10

654300 10

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“
Maximálny ťahovací moment 2

654300 2