

Garant**Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK, Stopka MK: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341122 2
GTIN	4045197880734
Trieda položky	31K

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonné trojčelustové skľučovadlo s precíznym vyhotovením. Vysoká presnosť vystredeného behu, bezklúčové, samosvornosť, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

- **Skľučovadlo a stopka MT tvoria jeden celok.**
- **Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, optimálna stabilita.**
- **Jednoduchá a rýchla výmena vďaka krátkej konštrukcii, výhodná pre malé pracovné plochy.**

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238

Upozornenie:

Samoupínací efekt funguje len pri otáčaní v smere hodinových ručičiek.

Technický opis

Rozsah upínania	1 - 13 mm
Vonkajší Ø	50 mm
L ₁ v otvorenom stave	85 mm
L ₁ v zatvorenom stave	97,5 mm

Druh produktu

Výtacie skľučovadlo bez použitia kľúča