



LED akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: STAR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svietidlo s LED s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným prídržným magnetom.

Praktické akumulátorové pracovné svetlo a stavebný reflektor v jednom svietidle. **Flexibilná rukoväť** so zabudovaným magnetom a vhodná na priamu montáž na statív Scangrip. Integrovaný powerbank so zásuvkou USB. Bez závesných hákov.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	5,2 Ah

Napätie akumulátora	3,7 V
Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný tok Úroveň 2	500 lm
Svetelný tok	1000 lm
Celková šírka	103 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Celková dĺžka	156 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 2	5 h
Trvanie osvetlenia	2,5 h
Hmotnosť	710 g
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	STAR
Druh produktu	Pracovné svetidlo