



Palička s trojzložkovou násadou, nylonové vložky a strednou časťou z ocele, Ø hlavy kladiva: 27mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754170 27
GTIN	8024886013857
Trieda položky	76D

Popis

Prevedenie:

S takmer nerozbitnou 3K rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti. Silný kovový stredový diel.

Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, protišmykové, **bez vibrácií a šetrné na kĺby.**

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka dostupná pod číslom 754180.

Technický opis

Hmotnosť	0,358 kg
Dĺžka násady	300 mm
Ø hlavy kladiva	27 mm
Materiál násady	jadro z legovaného hliníka
Dĺžka hlavy s nástavcov	81 mm
Materiál vložky	nylin, biela, 100 Shore
Rukoväť	3-zložková rukoväť
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 27

754180 27