



Palička s trojzložkovou násadou, nylonové vložky a strednou časťou z ocele, Ø hlavy kladiva: 32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 754170 32 |
| GTIN | 8024886013864 |
| Trieda položky | 76D |

Popis

Prevedenie:

S takmer nerozbitnou 3K rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti. Silný kovový stredový diel.

Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, protišmykové, **bez vibrácií a šetrné na kĺby**.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka dostupná pod číslom 754180.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Materiál násady | jadro z legovaného hliníka |
| Ø hlavy kladiva | 32 mm |
| Hmotnosť | 0,454 kg |
| Dĺžka násady | 300 mm |
| Dĺžka hlavy s nástavcov | 87 mm |
| Materiál vložky | nylin, biela, 100 Shore |
| Rukoväť | 3-zložková rukoväť |
| bez spätného rázu | áno |
| Druh produktu | Kladivo |

Príslušenstvo

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 32

754180 32