

**Brúsna tkanina na úspornú rolu (A) modrá KK 24, 40 mm × 50 m, Zrinitosť: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557710 240
GTIN	4018875266991
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá príľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.

Typ **VSM KK 24**: Tkanina **modrá, úsporná rolka** pre normálne namáhanie.

Balenie **s integrovaným trhacím nožom**.

Použitie:

Na ručné brúsenie kovov, ale hodí sa aj na všetky ostatné materiály.

Technický opis

Zrinitosť	240
Stupeň jemnosti	jemná
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Úsporná rolka Šírka	40 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m

Atribút Názov produktu	40 mm × 50 m
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		