

**Strmeňový mikrometer stupnica v palcoch, Rozsah merania: 2-3palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

S izolačnou ochranou rúk.

**Jemne lapované tvrdokovové meracie plochy.** Kalené, brúsené meracie vreteno. Uzamykanie pomocou upínacej páky. S račňou. S precízne vyrytými stupnicami a číslami rozmiestnenými v čiernej farbe.

**Rozsah balenia:**

Od veľkosti 1 – 2 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Ø vretena	6,5 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Kalibrácia	B2
Kalibrácia	B2
Odčítanie	0,0001 palec
Rozsah merania	2 - 3 palec
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

---

## Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022050 100

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022040 100

---

## Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 2

421150 2