

Garant**Pevný TK strediaci hrot 60° s odtlačacím závitom, Najväčší Ø / Morse kužel:
24/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323210 24/3
GTIN	4045197882622
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Vysoko presný hrot VHM. Priliehavá konštrukcia HM pre optimálnu stabilitu a odolnosť proti zlomeniu, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné zariadenia.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Vysoká kvalita povrchu na hriadeli pre optimálne prispôbenie.**
- **Kompletne kalený a brúsený nástroj.**
- **S tvrdokovovými hrotmi pre použitie s vysokým opotrebovaním.**

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Na brúsenie vysoko presných dielov.

Zvláštne príslušenstvo:

Odtlačovacia matica č. 323230.

Upozornenie:

Odtlačovaciu maticu objednávajte samostatne. Geometrické rozmery podľa DIN 806 E.

Technický opis

Morse kužel	3
Vonkajší Ø D	24,1 mm

maximálna radiálna hádzavosť	0,001 mm
Závit M	M27×1,5
Dĺžka hlavy L	57 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

Príslušenstvo

Odtlačovacia matica Typ M27	323230 M27
-----------------------------	------------