

Garant**Lupa s LED osvetlením, Ø šošovky: 72mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491490 72
GTIN	4045197685360
Trieda položky	41M

Popis**Prevedenie:**

Silno svietivá lupa so svetlom pekného tvaru. Hlava svietidla, rúrkový stojan a flexibilná hadica sú z robustného kovu.

- **Špeciálne vyvinutý kryt svietidla so vstavanou optikou zaostruje svetlo bez oslňovania, s minimálnymi stratami rozptylu na skúšanú plochu (4-krát viac svetla na watt než pri žiarivke, životnosť cca 50 000 h = 6 rokov nonstop).**
- **Plastová šošovka bez skresľovania a s tvrdou povrchovou úpravou.**
- **Moderný, veľmi účinný koncept svietenia, zložený z 63 LED svetiel na kruhovej platine.**
- **Prostredníctvom snímača Soft-Touch spínateľné a stmievateľné prstom.**
- **Vďaka kvalitnej flexibilnej hadici a štíhlej konštrukcii redukovanej iba na to podstatné je možné LED lupu so svetlom používať všade.**

Prevedenie reklamného textu:

Silno svietivá lupa so svetlom pekného tvaru. Hlava svietidla, rúrkový stojan a flexibilná hadica sú z robustného kovu.

- **Špeciálne vyvinutý kryt svietidla so vstavanou optikou zaostruje svetlo bez oslňovania, s minimálnymi stratami rozptylu na skúšanú plochu (4-krát viac svetla na watt než pri žiarivke, životnosť cca 50 000 h = 6 rokov nonstop).**
- **Plastová šošovka bez skresľovania a s tvrdou povrchovou úpravou.**
- **Moderný, veľmi účinný koncept svietenia, zložený z 63 LED svetiel na kruhovej platine.**
- **Prostredníctvom snímača Soft-Touch spínateľné a stmievateľné prstom.**

- **Vďaka kvalitnej flexibilnej hadici a štíhlej konštrukcii redukovanej iba na to podstatné je možné LED lupu so svetlom používať všade.**

Výhoda:

6 rokov 100% osvetlenie bez nákladov na údržbu. Jednoduché a rýchle čistenie (uzatvorený systém). Odolný voči vibráciám. Funkčný dizajn.

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho zdroja 100 – 240 V, krytu šošovky a stolnej svorky č. 491492 veľ. TK.

Zvláštne príslušenstvo:

Noha stola č. 491492 veľ. TF.

Upozornenie:

Iné nohy stola alebo stroja na požiadanie. Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.

Technický opis

Zväčšenie (x-násobne)	2,3
Ø šošovky	72 mm
Vykladanie	cca 750 mm
Ø hlavy	122 mm
Hrúbka hlavy	13 mm
Počet LED diód	63
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Lupa s osvetlením

Príslušenstvo

Stolová noha pre lupu s LED osvetlením Typ TK	491492 TK
Stolová noha pre lupu s LED osvetlením Typ TF	491492 TF