

**Plochý pilník, Sek 2 (polvrstva), Dĺžka bez pántu: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 510200 250 |
| GTIN | 4009215016833 |
| Trieda položky | 56B |

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 Form A

Upozornenie:

Dostupný variant pilníka s držadlom pod č. 510201.

Technický opis

| | |
|------------------------|--------------------|
| Prierez | 25×6,3 mm |
| Dĺžka bez pántu | 250 mm |
| Atribút Názov produktu | Sek 2 (polvrstva) |
| Sek | 2 |
| Druh seku | Polvrstva |
| Tvar | A |
| Popis tvaru | plochý, tupý výbeh |
| Plochy pilníkovania | 3 |
| vrát. rukoväti držadla | nie |
| Norma | DIN 7261 |

Druh produktu

Dielský pilník

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120 | 519550 120 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110 | 519600 110 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125 | 519510 125 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 140 | 519400 140 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120 | 519600 120 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110 | 519550 110 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110 | 519510 110 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20 | 576000 80X20 |