

**Plochý pilník, Sek 2 (polvrstva), Dĺžka bez pántu: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	510200 300
GTIN	4009215016864
Trieda položky	56B

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 Form A

Upozornenie:

Dostupný variant pilníka s držadlom pod č. 510201.

Technický opis

Prierez	30×7 mm
Dĺžka bez pántu	300 mm
Atribút Názov produktu	Sek 2 (polvrstva)
Sek	2
Druh seku	Polvrstva
Tvar	A
Popis tvaru	plochý, tupý výbeh
Plochy pilníkovania	3
vrát. rukoväti držadla	nie
Norma	DIN 7261

Druh produktu

Dielenský pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 160	519400 160
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125