

**Plochý pilník, Sek 1 (hrubý), Dĺžka bez pántu: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 510100 150    |
| GTIN             | 4009215016765 |
| Trieda položky   | 56B           |

**Popis****Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

**3 strany vyrezávané; tupé.**

**Použitie:**

**Kvalitný pilník** pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

**Norma:**

**DIN 7261 Form A**

**Technický opis**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dĺžka bez pántu        | 150 mm             |
| Prierez                | 16x4 mm            |
| Atribút Názov produktu | Sek 1 (hrubý)      |
| Sek                    | 1                  |
| Druh seku              | Hrubý              |
| Tvar                   | A                  |
| Popis tvaru            | plochý, tupý výbeh |
| Plochy pilníkovania    | 3                  |
| vrát. rukoväti držadla | nie                |
| Norma                  | DIN 7261           |
| Druh produktu          | Dielenský pilník   |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | podmienene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25           | 576000 100X25 |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120            | 519400 120    |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40           | 576000 115X40 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100                   | 519510 100    |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110 | 519600 110    |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20            | 576000 80X20  |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90                    | 519510 90     |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110                   | 519550 110    |