

**Garant****Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 0, Menovitý rozmer: 1,42mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 481030 1,42   |
| GTIN             | 4045197208828 |
| Trieda položky   | 41L           |

**Popis****Prevedenie:**

Všetky koncové mierky sú označené individuálnym identifikačným číslom.

Vel. 0,5 až 10 – prierez = 30×9 mm.

Vel. 11 až 500 – prierez = 35×9 mm.

Zo špeciálne legovanej, starostlivo vytvrdenej a odľahčenej špeciálnej ocele.

**Trieda tolerancie 0** ako etalón na kontrolu pracovných koncových rozmerov. Pre nastavenie meracích prístrojov s veľmi vysokou presnosťou. **Vrátane skúšobného protokolu od výrobcu odkazujúceho na národné normy.**

**Upozornenie:**

Ďalšie menovité rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Menovitý rozmer   | 1,42 mm  |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu                        |
| Norma             | DIN EN ISO 3650                                  |
| Tolerančná trieda | 0  |
| Materiál          | legovaná špeciálna ocel,<br>vytvrdená a uvoľnená |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Kalibrácia    | L2            |
| Druh produktu | Koncová miera |

**Služby**

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkSKoncová miera ocel' maximálna dĺžka<br>100    | 028140 100 |
| KalibráciaKoncová miera ocel'/keramika maximálna dĺžka<br>100 | 028060 100 |