

HOLEX**Plochý pilník, Sek 2, Dĺžka bez pántu: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	510210 200
GTIN	4045197571601
Trieda položky	52A

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

3 strany vyrezávané; tupé.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 Form A

Technický opis

Prierez	19×5 mm
Dĺžka bez pántu	200 mm
Atribút Názov produktu	Sek 2
Sek	2
Tvar	A
Popis tvaru	plochý, tupý výbeh
Plochy pilníkovania	3
vrát. rukoväti držadla	nie
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dielenský pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120	519400 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519510 110
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519510 100
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20