

HOLEX**Súprava paralelných základných mierok Ocel', trieda tolerancie 1, Obsah súpravy: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	480452 10
GTIN	4045197208255
Trieda položky	42K

Popis**Prevedenie:**

Zo špeciálnej patinovanej ocele. Vytvrdené s mierne skosenými hranami. Meracie plochy lapované. (HRC 64 – 66) **Skúšobný protokol (tovársky kalibračný certifikát) uvádza okrem skúšobných podmienok pre každú koncovú mierku skutočnú odchýlku od požadovaného rozmeru. Tým je známy presný skutočný rozmer. Spojenie s národnými normami je dané nadväznosťou na referenčné súpravy DKD alebo PTB. Dĺžkové tolerancie (do dĺžky 100 mm) pozri č. 480200 – 480300.**

Ostatné prevedenie ako č. 480450.

Použitie:

Na kontrolu strmeňových mikrometrov podľa VDI / VDE / DGQ 2618, list 10.1.

Obsah:

Po 1 rozmere (mm): veľ. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Ø plochého sklíčka 30 mm: 1 ks

Obsah:

po 1 rozmere (mm): Veľ. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ø plochého sklíčka 30 mm: 1 ks

Technický opis

Obsah súpravy	10
Norma	DIN EN ISO 3650

Tolerančná trieda	1
Materiál	vystarnutá špeciálna oceľ
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S17
Druh produktu	Nastavovacia mierka pre strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkSKoncová mierka oceľ Obsah súpravy 10	020860 10
KalibráciaSúprava koncových mierok oceľ/keramika Obsah súpravy 10	020850 10