

**Stereomikroskop, Typ: EZ410****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491750 EZ410
GTIN	7630003546620
Trieda položky	49B

Popis**Prevedenie:**

Mikroskop StereoZoom pre výkonné a ostré obrazy s vysokým rozlíšením. Veľkosti otočných regulátorov prispôsobené podľa snímacej tvarovacej formy, ako aj ich nastaviteľný počet chodov umožňujú nepretržitú prevádzku bez únavy. Vzdialenosť očí s možnosťou samostatného nastavenia.

Fóliová klávesnica, 3 metódy osvetlenia možné navoliť pomocou 5 svetelných diód.

Technický opis

Ø zorného poľa	5,7 - 25 mm
ovládateľné osvetlenie	áno
Optický systém	10° Greenough parfokal
Prevádzková vzdialenosť	100 mm
Pozorovací uhol	60 Stupeň
Priblíženie	4,4:1

Zväčšenie (x-násobne)	8 - 35
Dopadajúce svetlo	3 voliteľné metódy: Maximálny jas s 5 LED diódami, šikmé osvetlenie s 3 LED diódami, plochý pruh svetla s 2 LED diódami
Hmotnosť	5,4 kg
Osvetľovací systém LED	Vstavaný, osvetlenie a presvetlenie nezávislé alebo kombinovateľne nastaviteľné
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Stereomikroskop